

すべての給水車に適応可能なバルブ装着出来ます

EZバルブ対応排出バルブ



町野式40A♀ X 40A♂ネジ首長

ワンタッチバルブ・水栓




町野式65A♀ X 40A♂



EZバルブ+町野式40A♂ X 40A♀ + 町野式40A♂ X 65A♀

水栓各種・2口・4口・20・13mm



充填口対応バルブ類



町野式バルブネジ



カムロック50A ネジ



ワンタッチ可能・4口水栓 20mm (樹脂・SUS製)



充填口・町野式50mm




充填口カムロック

ストッパーの役目



EZバルブでは排水時にストッパーで固定する。水圧でバルブに圧が掛かり押し戻しを止める為に使用する。

充填バルブ固定用棚



充填口固定用棚 移動用・嵌め込み用



安全対策 ・ 消毒



金属チェーンをを
架台部分から巻き
上部にて施錠する

端部は、南京錠、
その他の鍵にて
施錠する
キーはマスターキ
ーの使用を推奨
します。

消毒 (内袋の再利用時使用可)



容量: 500ml・ 20回用

強酸性水 PH2.3
内袋再利用時に衛生管理上
消毒が必要です。

エヴァウォーターは強酸性水
です。化学薬品類は一切使用
してません。人体に影響なく殺
菌、消毒が可能です。
元来は水の為、臭気等は発生
しません、安心して使用できま
す。
内袋に入れて袋の上から押さ
える事により、万遍に水に触れ
る消毒が可能です。(30秒程度)
内袋に満杯にする必要はあり
ません。