

すべての給水車に適応可能なバルブ装着出来ます

EZバルブ対応排出バルブ

ワンタッチバルブ・水栓




町野式40A♀ X 40A♂ネジ首長

町野式65A♀ X 40A♂

EZバルブ+町野式40A♂ X 40A♀ + 町野式40A♂ X 65A♀

水栓各種・2口・4口・20・13mm

充填口対応バルブ類



町野式バルブネジ

カムロック50A ネジ



ワンタッチ可能・4口水栓 20mm (樹脂・SUS製)

充填口・町野式50mm

充填口カムロック

ストッパーの役目

充填バルブ固定用棚



EZバルブでは排水時にストッパーで固定する。水圧でバルブに圧が掛かり押し戻しを止める為に使用する。

充填口固定用棚 移動用・嵌め込み用



安全対策 ・ 消毒



金属チェーンに巻くための装置を、架台部分から巻き上部にて施錠する。

端部は、南京錠、その他の鍵にて施錠する。キーはマスターキーの使用を推奨します。

消毒 (内袋の再利用時使用可)



容量: 500ml・ 20%濃度

強酸性水 PH2.3
内袋再利用時に衛生管理上消毒が必要です。

エヴァウオーターは強酸性水です。化学薬品類は一切使用してません。人体に影響なく殺菌、消毒が可能です。元来は水の為、臭気等は発生しません、安心して使用できます。内袋に入れて袋の上から押さえる事により、万遍に水に触れる消毒が可能です。(30秒程度)内袋に満杯にする必要はありません。